

# Yale

## Elektromos láncos emelő CPVF VEGO, Típus: 0,25-8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086036 0,25-8
GTIN	2050001940469
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

#### Kivitel:

Elektromos láncos emelő **teheremelő horoggal** robusztus és megbízható kivitelben. A horog legmagasabb és legalacsonyabb helyzetéhez beépített **végállás kapcsoló** meghosszabbítja a megcsúszó tengelykapcsoló, a motor és a ház élettartamát. Hajtóműcsoport 1 Am, bekapcsolási időtartam 50 % egy sebességnél, standard üzemi feszültség (400 V/50 Hz). Nagyobb üzembiztonság a 42 V-os védőkapcsolós vezérlésnek köszönhetően, tokozott vezérlőkapcsoló IP65 védettségű osztállyal, motorok IP55.

Két sebességgel (finom emelés)

#### Funkció:

**IP55:** Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik. (A motorra érvényes).

**IP65:** Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik. (A vezérlőkapcsolóra érvényes).

#### Figyelem:

Két sebességes kivitelek (finom emelés), más emelési magasságok, más futómű, lánctartó, vezeték nélküli, valamint 230 Voltos kivitel külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Normál emelési magasság	3 m
Teherbírás	250 kg
Láncágak száma	1
Emelési sebesség	8 m/min
Emelési sebesség	2 m/min
Súly	18 kg
IP védettségi osztály	IP 55
IP védettségi osztály	IP 65
Termék fajtája	Láncos emelő