

**HOLEX®****VBMT 110304 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261250 HBX020
GTIN	4045197766625
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

VBMT 110304 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 300 m/min**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PM
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,25 mm/ford,
Minőség	HBX020
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 300 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Cserék / élek száma	2
Váltólapka kiosztás	egyenes