

HOLEX®**VBMT 160404 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Árucikk kategória	22D

Leírás

VBMT 160404 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység a_p : 0,1 - 2,75 mmElőtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,1 - 2,75 mm
Fő felhasználás	M
Minőség	HBX130
Forgácstörő	MM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatfej
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Váltólapka kiosztás	egyenes