

HOLEX®**VCMT 110304 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261469 HBX020
GTIN	4045197766663
Árucikk kategória	22D

Leírás

VCMT 110304 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,1 - 2,75 mmElőtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Minőség	HBX020
Forgácstörő	PM
Fogásmélység a_p	0,1 - 2,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	P

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Cserék / élek száma	2
Váltólapka kiosztás	egyenes