


**Garant****VHM forgácstörős maró MTC, DLC, Ø e8 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205081 6
GTIN	4045197766960
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

A legújabb generációs **DLC sp<sup>2</sup> bevonattal**.

Stabil és éles vágóélek. A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.

**Felhasználás:**

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L <sub>c</sub>	16 mm
Fogak száma Z	2
Szár	DIN 6535 HA, h6
Teljes hossz L	57 mm
Előtolás f <sub>z</sub> szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,025 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	DLC
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Maróprofil	WF
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	MTC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	330 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	230 m/min	N
CuZn	feltételesen alkalmas	260 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------