


Garant**VHM forgácstörős maró MTC, DLC, Ø e8 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205081 8
GTIN	4045197766977
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal**.

Stabil és éles vágóélek. A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.

Felhasználás:

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Műszaki leírás

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Teljes hossz L	64 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Fogak száma Z	2
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,04 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Vágóél Ø D _c	8 mm
Élhossz L _c	22 mm
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	DLC
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Maróprofil	WF
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	MTC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	330 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	230 m/min	N
CuZn	feltételesen alkalmas	260 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------