

HOLEX**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 202242 4 |
| GTIN | 4045197767103 |
| Árucikk kategória | 12X |

Leírás**Kivitel:**

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornokban kiegészítő **finomcsiszolással** hosszú forgácsú alumínium anyagokban a **kitűnő forgácsevezetés** érdekében.

Felhasználás:

Nagyolóshoz és simításhoz.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Tűrés névleges Ø | e8 |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| Vágóél Ø D _c | 4 mm |
| Élhossz L _c | 12 mm |
| Fogak száma Z | 3 |
| Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,02 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Teljes hossz L | 65 mm |
| Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,015 mm |
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Spirálszög | 45 fok |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Szerszámananyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | W |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | $0,5 \times D$ oldalazásnál |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu | alkalmas | 170 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 105 m/min | N |
| PMMA Akрил | alkalmas | 160 m/min | N |
| PE-HD | alkalmas | 110 m/min | N |
| PA 66 | alkalmas | 130 m/min | N |
| PEEK | alkalmas | 110 m/min | N |
| PF 31 | alkalmas | 90 m/min | N |
| Honeycomb szendvics | feltételesen alkalmas | 160 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 120 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 150 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | bevonat nélkül | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------|-----------|
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |
|-------------------------|-----------|

