

**Garant****VHM nagyoló maró belső hűtéssel, DLC, Ø d11 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205336 10
GTIN	4045197767288
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:****A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.****Kerekített recés profil.****Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.****Belső hűtéssel.**A legújabb generációs **DLC sp<sup>2</sup> bevonattal.****Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,09 mm
Tűrés névleges Ø	d11
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,07 mm
Szár Ø $D_s$	10 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Teljes hossz L	72 mm
Fogak száma Z	3
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,55 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz $L_c$	22 mm
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	32 mm
Nyak Ø $D_1$	9,8 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	10 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	WR
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
belső hűtés	igen
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu	alkalmas	400 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	320 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	260 m/min	N
Cu	alkalmas	150 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------