

Garant**Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 8/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273750 8/1,5
GTIN	4045197766021
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Beszúrási mélység t_{\max}	4,5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Fejhossz L_1	20,5 mm
Működő szélesség L_4	8 mm
Csavar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Szárszélesség b	8 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rögzítőcsavar Típus 12	279815 12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500