

**Garant****Beszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 10/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273755 10/1,5
GTIN	4045197766076
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Figyelem:**

6 mm beszúrási szélességtől  $t_{\max}$ -nál ( $5 \times$  beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek.  $t = 24,5 \text{ mm}$ -ig biztosan barázdamentes.

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Beszúrási mélység $t_{\max}$	7,5 mm
Fejhossz $L_1$	20,5 mm
Működő szélesség $L_4$	10 mm
Teljes hossz L	120 mm
Szárszélesség b	10 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Rögzítőcsavar Típus 4

279815 4

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500