

**Garant****Beszúró esztergakés, balos, Szár- / beszúrási szélesség w: 8/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	125 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	8 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20,5 mm
Beszúrási mélység t <sub>max</sub>	4,5 mm
Csavar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Szárszélesség b	8 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rögzítőcsavar Típus 12	279815 12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500