

Garant**Beszúró lapka jobbos, HU9315, Horonyszélesség m (H13): 1,1 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273900 1,1 |
| GTIN | 4045197768100 |
| Árucikk kategória | 21J |

Műszaki leírás

| | |
|---|------------------|
| Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága | 1 mm |
| Vágóél szélesség w | 1,1 mm |
| t_{max} | 2 mm |
| Horonyszélesség m (H13) | 1,1 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Sarokrádiusz R | 0,05 mm |
| Váltólapka kiosztás | jobbos |
| Minőség | HU9315 |
| Horony szabvány szerint | DIN 471 |
| Horony szabvány szerint | DIN 472 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Cserék / élek száma | 3 |
| Fő felhasználás | N |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 70 - 280 mm/min |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 280 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 280 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 170 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 50 m/min | S |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N |
| Grafit | feltételesen alkalmas | 70 m/min | N |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |