


**Garant****Beszúró lapka balos, HU9315, Horonyszélesség m (H13): 1,1mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273906 1,1    |
| GTIN              | 4045197768360 |
| Árucikk kategória | 21J           |

**Műszaki leírás**

|   |                  |
|---|------------------|
| $t_{\max}$                                      | 2 mm             |
| Vágóél szélesség w                              | 1,1 mm           |
| Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága | 1 mm             |
| Horonyszélesség m (H13)                         | 1,1 mm           |
| Simító / nagyoló hozzárendelés                  | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag                                   | HM               |
| Sarokrádiusz R                                  | 0,05 mm          |
| Váltólapka kiosztás                             | balos            |
| Minőség   | HU9315           |
| Horony szabvány szerint                         | DIN 472          |
| Horony szabvány szerint                         | DIN 471          |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Cserék / élek száma                        | 3                                 |
| Fő felhasználás                            | N                                 |
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos                        |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 70 - 280 mm/min                   |
| Termék fajtája                             | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |

### Felhasználói adatok

|                            | Felhasználás          | $V_c$     | ISO kód |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok              | alkalmas              | 280 m/min | N       |
| Alu (rövid forgácsú)       | alkalmas              | 280 m/min | N       |
| Alu > 10% Si               | alkalmas              | 170 m/min | N       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 50 m/min  | S       |
| CuZn                       | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N       |
| Grafit                     | feltételesen alkalmas | 70 m/min  | N       |
| Folyamatos                 | alkalmas              |           |         |
| Nedvesen maximum           | alkalmas              |           |         |
| Száraz                     | alkalmas              |           |         |