


Garant**Beszúró lapka balos, HU9315, Horonyszélesség m (H13): 1,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273906 1,5 |
| GTIN | 4045197768384 |
| Árucikk kategória | 21J |

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|------------------|
| t_{\max} | 2,5 mm |
| Horonyszélesség m (H13) | 1,5 mm |
| Vágóél szélesség w | 1,5 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Sarokrádiusz R | 0,2 mm |
| Váltólapka kiosztás | balos |
| Minőség | HU9315 |
| Horony szabvány szerint | DIN 472 |
| Horony szabvány szerint | DIN 471 |
| Cserék / élek száma | 3 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Fő felhasználás | N |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 70 - 280 mm/min |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 280 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 280 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 170 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 50 m/min | S |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 200 m/min | N |
| Grafit | feltételesen alkalmas | 70 m/min | N |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |