

Garant**Beszúró lapka balos, HU9315, Horonyszélesség m (H13): 2,65mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273906 2,65
GTIN	4045197768445
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Vágóél szélesség w	2,65 mm
Horonyszélesség m (H13)	2,65 mm
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága	2,5 mm
t_{max}	2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Váltólapka kiosztás	balos
Minőség	HU9315
Horony szabvány szerint	DIN 472
Horony szabvány szerint	DIN 471

Cserék / élek száma	3
Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 280 mm/min
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	280 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
CuZn	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Grafit	feltételesen alkalmas	70 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		