

Garant**Becsavarozható zsugorbefogó adapter karcsú, Menet M × befogási Ø D1: M10X6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301397 M10X6
GTIN	4045197767325
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú acél, integrált szerszám hosszbeállítás, különösen karcsú kivitel, HSS-hez és HM-hez.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a pontossággal és a kiegyensúlyozási fokkal szembeni maximális elvárások esetén, pl. hosszabbítókkal kombinálva.

Műszaki leírás

Menet M	M10
Befogási Ø D ₁	6 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Hosszabbító Ø D ₃	18,5 mm
Hossz L	37 mm
Ø D ₂	15 mm
Külső Ø D	21 mm
Max. meghúzási nyomaték	40 Nm
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Termék fajtája

Szűkítő