

Garant**Becsavarozható zsugorbefogó adapter karcsú, Menet M × befogási Ø D1: M12X12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301397 M12X12
GTIN	4045197767370
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Nagy hőállóságú acél, integrált szerszám hosszbeállítás, különösen karcsú kivitel, HSS-hez és HM-hez.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a pontossággal és a kiegyensúlyozási fokkal szembeni maximális elvárások esetén, pl. hosszabbítókkal kombinálva.

Műszaki leírás

Külső Ø D	24 mm
Menet M	M12
Ø D ₂	18 mm
Hossz L	38 mm
Hosszabbító Ø D ₃	23 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Max. meghúzási nyomaték	60 Nm
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Termék fajtája

Szűkítő