

Garant**Szűkítőpersely PSC szárhoz, SK 40, PSC belső: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301275 4
GTIN	4045197768919
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Belül és kívül köszörült. A PSC szerszámtartóban a hűtőfolyadék-csövekhez kialakított belső menetet össze kell csavarozni az adapterbe integrált hengeres fejű csavarral. A szorítócsavar át van fúrva, ezáltal a rendszer belső hűtéshez alkalmas. Ballufchip furattal.

Felhasználás:

SK-nak PSC-hez való adaptálásához.

Alkalmazható :

Szerszámbefogóhoz **poligon szárral (PSC) ISO 26623-1.**

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Körfutási pontosság: $\leq 3 \mu\text{m}$

A-méret kinyúlási hossz: 30 mm

Külső Ø D: 40 mm

Hossz L: 11 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	30 mm
Külső Ø D	40 mm
Hossz L	11 mm
Befogó	SK 40

Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Termék fajtája	Befogó adapter

Tartozék

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 40 SK	308810 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 40 SK	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40