

**Garant****Szűkítőpersely PSC szárhoz, HSK-A 63, PSC belső: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306975 4
GTIN	4045197768933
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Belül és kívül köszörült. A PSC szerszámtartóban a hűtőfolyadék-csövekhez kialakított belső menetet össze kell csavarozni az adapterbe integrált hengeres fejű csavarral. A szorítócsavar át van fúrva, ezáltal a rendszer belső hűtéshez alkalmas. Balluffchip furattal.

**Felhasználás:**

HSK-A-nak PSC-re való adaptálásához.

**Alkalmazható :**

Szerszámbefogóhoz **poligon szárral (PSC) ISO 26623-1.**

**Különleges tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 40 mm

L<sub>1</sub>: 54 mm

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	40 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	ISO 26623-2
Alak	A
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Termék fajtája	Befogó adapter