

PRYOR**Beütőszám készlet, 10 darabos Normál írás 0 – 9, Írásmagasság: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085405 10
GTIN	5022044004726
Árucikk kategória	08W

Leírás**Kivitel:**

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

Mélységhatároló	igen
-----------------	------

Szárvastagság	14,3
Írasmagasság	10 mm
Teljes hossz	89 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 10/0	085411 10/0
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 10/1	085411 10/1
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 10/2	085411 10/2
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 10/3	085411 10/3
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 10/4	085411 10/4
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 10/5	085411 10/5
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 10/6	085411 10/6
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 10/7	085411 10/7
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 10/8	085411 10/8
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 10/9	085411 10/9