

Garant**CNC tárolóeszköz, Szélesség 1500 mm, Szerszámszár: SK30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970665 SK30
GTIN	4045197768858
Árucikk kategória	91L

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Acéllemez alap műanyag GARANT szerszámrögzítővel. Elülső oldal négyzetű alsó merevítéssel a stabilizálás érdekében. **130 mm-es mélységibeállítási tartomány.** **Vízszintes 90°-os és döntött 120°-os** rögzítés lehetséges.

Alkalmazható:

Felszerelés a **tartóoszlopokba (92. termékcsoporthoz), a 970680 sz. CNC állványba és a 918590 sz. 1000 méretű anyagszállító kocsihoz (91. termékcsoporthoz)** történő **beakasztással.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Teherbírás tartóoszlopon 25 kg;

Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin 50 kg.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 80 mm

Mélység: 155 mm

Szerszámbebefogók száma: 33

Tengelytávolság A: 60 mm

Teherbírás tartóoszlopokba akasztáskor: 25 kg

Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin: 50 kg

Műszaki leírás

Magasság	80 mm
----------	-------

Tengelytávolság A	60 mm
Szerszámszár	SK 30
Szélesség	1500 mm
Mélység	155 mm
Szerszámbefogók száma	33
Teherbírás tartóoszlopokba akasztáskor	25 kg
Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin	50 kg
Felhasználási terület	CNC polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Szélesség 1500 mm
Termék fajtája	Tárolópolc

Tartozék

Műanyag betét Típus SK30	947390 SK30
--------------------------	-------------