



Recéző görgő PM, BR 45°, Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás: 15X4/0,5mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 290191 15X4/0,5 |
| GTIN | 4030741310881 |
| Árucikk kategória | 29I |

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból.

Figyelem:

További méretek és profilok külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--------|
| Recézési Ø d ₁ | 15 mm |
| Fogosztás | 0,5 |
| Recéző furat Ø d ₂ | 4 mm |
| Recézési szélesség b | 4 mm |
| Recézés kivitel | BR 45° |
| Szabványhoz | DIN 82 |
| Szerszámanyag | PM |

Termék fajtája

Recézőszerszám

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 70 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 35 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 45 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | M |
| CuZn | alkalmas | 65 m/min | N |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |