



Recéző görgő PM, AA, Recéző \varnothing d1 \times recézési szélesség b / fogosztás: 15X4/0,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290161 15X4/0,5
GTIN	4030741159732
Árucikk kategória	29I

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból.

Figyelem:

További méretek és profilok külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Recézési szélesség b	4 mm
Recézési \varnothing d ₁	15 mm
Recéző furat \varnothing d ₂	4 mm
Fogosztás	0,5
Recézés kivitel	AA
Szabványhoz	DIN 82
Szerszámanyag	PM

Termék fajtája

Recézőszerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	35 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	M
CuZn	alkalmas	65 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		