



Recéző görgő PM, BR 15°, Recéző \varnothing d1 \times recézési szélesség b / fogosztás: 25X6/1,2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290271 25X6/1,2
GTIN	4030741149795
Árucikk kategória	29I

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból (PM).

Figyelem:

- **21,5 \times 5 \times 8-as méret használható Quick szerszámokhoz.**
- **További méretek külön rendelésre szállíthatóak.**

Műszaki leírás

Recéző furat \varnothing d ₂	8 mm
Recézés kivitel	BR 15°
Szabványhoz	DIN 82
Szerszámanyag	PM
Termék fajtája	Recéző görgő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	160 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	110 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	M
CuZn	alkalmas	120 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		