

**Recéző görgő PM, BR 30°, Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás:  
10X4/0,6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290181 10X4/0,6
GTIN	4030741184079
Árucikk kategória	29I

**Leírás****Kivitel:**

Kopásálló porkohászati acélból.

**Figyelem:**

**További méretek és profilk külön rendelésre szállíthatóak.**

**Műszaki leírás**

Recéző furat Ø d <sub>2</sub>	4 mm
Recézési szélesség b	4 mm
Fogosztás	0,6
Recézési Ø d <sub>1</sub>	10 mm
Recézés kivitel	BR 30°
Szabványhoz	DIN 82
Szerszámanyag	PM

Termék fajtája

Recézőszerszám

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	35 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	M
CuZn	alkalmas	65 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		