



Recéző görgő PM, GE 30°, Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás: 20X8/1,2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290196 20X8/1,2
GTIN	4030741267567
Árucikk kategória	29I

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból.

Figyelem:

További méretek és profilk külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Fogosztás	1,2
Recézési szélesség b	8 mm
Recézési Ø d ₁	20 mm
Recéző furat Ø d ₂	6 mm
Recézés kivitel	GE 30°
Szabványhoz	DIN 82
Szerszámanyag	PM

Termék fajtája

Recézőszerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	35 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	M
CuZn	alkalmas	65 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		