

Garant**Excentrikus befogópersely, Ø d H5: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236679 8
GTIN	4045197768957
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Állítási út az Ø-nél $\pm 0,5$ mm.

A fix méretű furatesztergálóval (236677 sz.) kombinálva $-0,3 / +0,5$ mm az állítási tartomány az a névleges Ø-höz képest.

Felhasználás:

Szerszám „fix méretű” furatesztergálásokhoz a fix méretű furatesztergálóval kombinálva.

Felfogás az Ø 25; 32 és 40 mm Weldon befogós tokmányba DIN 1835 B szerint.

Figyelem:

Az átmérő pontos beállítása a szerszámbemérő készülékkel történik a fix méretű furatesztergáló elforgatásával.

Műszaki leírás

Ø d	8 mm
Teljes hossz L_{ges}	62 mm
Külső Ø tűrés	H5
Ø D_1	29 mm
Ø D	25 mm
L_1	57 mm
Termék fajtája	Szorítóhüvely

