

**Garant****Excentrikus befogópersely, Ø d H5: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236679 25
GTIN	4045197769107
Árucikk kategória	21P

**Leírás****Kivitel:**

Állítási út az Ø-nél  $\pm 0,5$  mm.

A fix méretű furatesztergálóval (236677 sz.) kombinálva  $-0,3 / +0,5$  mm az állítási tartomány az a névleges Ø-höz képest.

**Felhasználás:**

Szerszám „fix méretű” furatesztergálásokhoz a fix méretű furatesztergálóval kombinálva.

Felfogás az Ø 25; 32 és 40 mm Weldon befogós tokmányba DIN 1835 B szerint.

**Figyelem:**

Az átmérő pontos beállítása a szerszámbemérő készülékkel történik a fix méretű furatesztergáló elforgatásával.

**Műszaki leírás**

Ø D	40 mm
Ø D <sub>1</sub>	44 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	76 mm
Külső Ø tűrés	H5
Ø d	25 mm
L <sub>1</sub>	71 mm
Termék fajtája	Szorítóhüvely

