

**Garant****Excentrikus befogópersely, Ø d H5: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236679 32
GTIN	4045197769114
Árucikk kategória	21P

**Leírás****Kivitel:**

Állítási út az Ø-nél  $\pm 0,5$  mm.

A fix méretű furatesztergálóval (236677 sz.) kombinálva  $-0,3 / +0,5$  mm az állítási tartomány az a névleges Ø-höz képest.

**Felhasználás:**

Szerszám „fix méretű” furatesztergálásokhoz a fix méretű furatesztergálóval kombinálva.

Felfogás az Ø 25; 32 és 40 mm Weldon befogós tokmányba DIN 1835 B szerint.

**Figyelem:**

Az átmérő pontos beállítása a szerszámbemérő készülékkel történik a fix méretű furatesztergáló elforgatásával.

**Műszaki leírás**

Ø D	40 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	76 mm
Ø d	32 mm
$L_1$	71 mm
Ø $D_1$	44 mm
Külső Ø tűrés	H5
Termék fajtája	Szorítóhüvely

