

Garant**Fix méretű furatesztergálók, DIN 1835 A, Névleges Ø D: 14,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236677 14,8
GTIN	4045197769176
Árucikk kategória	21S

Leírás**Felhasználás:**

Előfúrt vagy öntött furatok névleges Ø-re történő felfúrásához 236679 sz. excentrikus befogópersellyel kombinálva.

Standard CC..0602 ISO váltólapkával.

Figyelem:

A felfúrandó Ø nem lehet kisebb, mint a d_1 min Ø.

Műszaki leírás

Szár Ø D_s h6	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Legkisebb Ø d_{min}	13,8 mm
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Hozzávaló váltólapka	260142 HB725
Kinyúlási hossz L_1	28 mm
Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel	14,5 - 15,3 mm
Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz.	12
Vágóélek száma Z	1
Névleges Ø D	14,8
Csúcsszög	180 fok
Szárkivitel	DIN 1835 A

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP