

**Garant****Fix méretű furatesztergálók, DIN 1835 A, Névleges Ø D: 26,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236677 26,8
GTIN	4045197769299
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Felhasználás:**

Előfúrt vagy öntött furatok névleges Ø-re történő felfúrásához 236679 sz. excentrikus befogópersellyel kombinálva.

Standard CC..0602 ISO váltólapkával.

**Figyelem:**

A felfúrandó Ø nem lehet kisebb, mint a  $d_1$  min Ø.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	185 mm
Legkisebb Ø $d_{min}$	25 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
Szár Ø $D_s$ h6	20 mm
Hozzávaló váltólapka	260142 HB725
Váltólapka csavar készlet	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel	26,5 - 27,3 mm
Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz.	20
Vágóélek száma Z	1
Névleges Ø D	26,8
Csúcsszög	180 fok
Szárkivitel	DIN 1835 A

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2