

**Garant****Furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 45/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Árucikk kategória	21W

**Leírás**

**Tartalom:**  
**1,5°-os alátétlapkával.**

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar	279810 2
Teljes hossz L	200 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Középtolódás $L_3$	16,1 mm
belső hűtés	igen
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka csavar	279824 1
Alátétlapka 1,5°	272620 1,5
Szár $\varnothing D_s$	25 mm
Nyak szélessége $L_4$	24,6 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Furatkés

**Tartozék**

Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Alátétlapka furatkésekhez Dőlésszög 1,5 fok	272620 1,5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Feszítőcsavar	272500
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500