

Garant**Furatkés, balra, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 45/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Árucikk kategória	21W

Leírás

Tartalom:
1,5°-os alátétlapkával.

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	29 mm
belső hűtés	igen
Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar	279810 2
Középtolódás L_3	16,1 mm
Teljes hossz L	200 mm
Alátétlapka 1,5°	272630 1,5
Alátétlapka csavar	279824 1
Szár $\varnothing D_s$	25 mm
Nyak szélessége L_4	24,6 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balra
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Feszítőcsavar	272500
Alátétlapka furatkésekhez Dőlésszög 1,5 fok	272630 1,5
Szorítócsavar Típus 2	279810 2
Csavar alátétlapkához Típus 1	279824 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10