



Elektromos állandómágnes asztal MillTec Basic, Típus: 406MTB



Rendelési adatok

Rendelés száma	383050 406MTB
GTIN	2050001839107
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

- Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
- Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.

Előny:

- A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
- Zavaró kontúrtól mentes ötoldalas megmunkálás.
- A mozgatósi utak teljesen kihasználhatóak.
- Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
- Áramszünetre nem érzékeny.
- Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
- Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
- Csekély szerkezetmagasság
- Nagyon nagy tartóerő
- A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.
- Szabadalmaztatott teljesen fém „All Steel” felület Monolith technológiával.
- Masszív tömb szerkezet külön mechanikus komponensek nélkül (nagyobb stabilitás és szilárdság).
- Teljesen zárt egy komponenses felület (folyadékok behatolása nem lehetséges).
- Csekély súlyú.

Felhasználás:

A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.

Tartalom:

XT200 vezérlés, egy mágnesasztal vezérléséhez.

Különleges tartozék:

Pólushosszabbítók 383510 sz.

Figyelem:

Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!

Az áramkabel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. **Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.**

Hossz: 600 mm

Szélesség: 405 mm

Magasság: 51 mm

Pólusszám: 24

Pólusosztás: 70 mm

Súly: 75 kg

Műszaki leírás

Hossz	600 mm
Pólusosztás	70 mm
Szélesség	405 mm
Max. tartóerő	150 kN
Súly	75 kg
Pólusszám	24
Magasság	51 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Mágnesasztal

Tartozék

Pólushosszabbító elektromos állandómágnes asztalhoz
MillTec Basic Típus RMP

383510 RMP

Pólushosszabbító elektromos állandómágnes asztalhoz
MillTec Basic Típus PFR

383510 PFR