

Furatkés szár Acél DM, 5xD, Rendszer / szár Ø: DM/40**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264910 DM/40
GTIN	4251414902107
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

Figyelem:

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középtelodás.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Teljes hossz L: 328 mm

Szerelőcsavar: 269025 1

Műszaki leírás

Szár Ø	40 mm
Rendszer	DM
Szerelőcsavar	269025 1
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Teljes hossz L	328 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264838; 264839
Belső kiesztergálási mélység max.	5xD
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm

674242 2

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge
befogóval Maximális nyomaték 500 cNm

659906 500