

## Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: QC/16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	272084 QC/16
GTIN	4251414902855
Árucikk kategória	29D

### Leírás

#### Kivitel:

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptartókhöz**.

#### Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású  $\leq 14 \times D$  maximális kinyúlásig.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Lapkaméret L-hez alkalmazható: 16 mm

Hozzávaló alaptest: 264900 – 264908

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 26 mm

Középpont eltolódás: 15 mm

Teljes hossz: 22 mm

Lapkacsavar menetlapkához: 269023 2

### Műszaki leírás

Rendszer	QC
Lapkacsavar menetlapkához	269023 2
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	26 mm

Középpont eltolódás	15 mm
Teljes hossz	22 mm
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló alaptest	264900 – 264908
Sorozat	Furatfej
Lapkaméret L-hez alkalmazható	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

---

## Tartozék

Szorítócsavar	269432
---------------	--------