

**Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: DM/12****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 250027 DM/12  |
| GTIN              | 4251414902442 |
| Árucikk kategória | 29D           |

**Leírás****Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptestekhez**.

**Felhasználás:**

Rezgéscsillapító hatású **10xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: DM

Furatfej ISO kódja: DCLNR/L

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási Ø D<sub>min</sub>: 48 mm

Középpont eltolódás: 27 mm

Teljes hossz: 35 mm

**Műszaki leírás**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Csavar alátétlapkához                      | 259027 2        |
| Lapkaméret                                 | 12 mm           |
| Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$ | 48 mm           |
| Alátétlapka                                | 259033 2        |
| Szorítókörom, csavar,O-gyűrű               | 259036 3        |
| Cserélhető fej ISO kódja                   | DCLNR/L         |
| Rendszer                                   | DM              |
| Hozzávaló alaptest                         | 264910 – 264922 |
| Hozzávaló váltólapka                       | CN.. 1204..     |
| Középpont eltolódás                        | 27 mm           |
| Teljes hossz                               | 35 mm           |
| Sorozat                                    | Furatfej        |
| Felhasználás módja                         | jobbos          |
| belső hűtés                                | igen            |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| Alátétlapka  | 259224      |
| Karom  | 259505      |
| Csavar alátétlapkához  | 259612      |
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m | 659906 500  |
| Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX10  | 674248 TX10 |