

Furatfej, balra, Rendszer / lapkaméret: DM/12**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250028 DM/12 |
| GTIN | 4251414902459 |
| Árucikk kategória | 29D |

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású **10xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: DM

Furatfej ISO kódja: DCLNR/L

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Középpont eltolódás: 27 mm

Teljes hossz: 35 mm

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------|
| Alátétlapka | 259033 2 |
| Cserélhető fej ISO kódja | DCLNR/L |
| Teljes hossz | 35 mm |
| Hozzávaló alaptest | 264910 – 264922 |
| Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$ | 48 mm |
| Rendszer | DM |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. |
| Csavar alátétlapkához | 259027 2 |
| Középpont eltolódás | 27 mm |
| Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 259036 3 |
| Lapkaméret | 12 mm |
| Sorozat | Furatfej |
| Felhasználás módja | balra |
| belső hűtés | igen |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Karom | 259505 |
| Alátétlapka | 259224 |
| Csavar alátétlapkához | 259612 |
| Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX10 | 674248 TX10 |
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m | 659906 500 |