

Furatfej, balra, Rendszer / lapkaméret: QC/11**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260409 QC/11
GTIN	4251414902640
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: QC

Furatfej ISO kódja: SDUCR/L 11T3

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Hozzávaló alaptest: 264900 – 264908

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 26 mm

Középpont eltolódás: 15 mm

Teljes hossz: 20 mm

Műszaki leírás

Hozzávaló alaptest	264900 – 264908
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	26 mm
Rendszer	QC
Középpont eltolódás	15 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Cserélhető fej ISO kódja	SDUCR/L 11T3
Teljes hossz	20 mm
Váltólapka csavar	269023 2
Lapkaméret	11 mm
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	igen

Tartozék

Szorítócsavar	269432
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500