

## Furatfej, balra, Rendszer / lapkaméret: DM/16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	251715 DM/16
GTIN	4251414902992
Árucikk kategória	29D

### Leírás

#### Kivitel:

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez**.

#### Felhasználás:

Rezgés csillapító hatású **10xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: DM

Furatfej ISO kódja: DVUNR/L

Hozzávaló váltólapka: VNMG 1604..

Hozzávaló alaptest: 264910 – 264922

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 50 mm

Középpont eltolódás: 29 mm

Teljes hossz: 35 mm

### Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	259027 3
Hozzávaló váltólapka	VNMG 1604..
Középpont eltolódás	29 mm
Cserélhető fej ISO kódja	DVUNR/L
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz	35 mm
Rendszer	DM
Legkisebb előfúrás $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Alátétlapka	259033 5
Szorítókörm, csavar,O-gyűrű	259036 7
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	igen

## Tartozék

Csavar alátétlapkához	259613
Alátétlapka	259227
Karom	259509
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500