

**Furatkés szár Acél DM, 5xD, Rendszer / szár Ø: DM/50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264910 DM/50
GTIN	4251414902152
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

**Figyelem:**

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$  forgácsoló fej középeltolódás.

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Teljes hossz L: 418 mm

H alaptest középeltolódás: 5 mm

Szerelőcsavar: 269025 1

**Műszaki leírás**

Szár Ø	50 mm
H alaptest középeltolódás	5 mm
Rendszer	DM
Szerelőcsavar	269025 1
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Teljes hossz L	418 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264838; 264839
Belső kiesztergálási mélység max.	5xD
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

---

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge  
befogóval Maximális nyomaték 500 cNm

659906 500

PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm

674242 2