

Furatfej, balra, Rendszer / lapkaméret: QC/16**Rendelési adatok**

Rendelés száma	272085 QC/16
GTIN	4251414902916
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptartókhöz**.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású $\leq 14 \times D$ maximális kinyúlásig.

belső hűtés: Igen

Rendszer: QC

Lapkaméret L-hez alkalmazható: 16 mm

Hozzávaló alaptest: 264900 – 264908

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Középpont eltolódás: 15 mm

Teljes hossz: 22 mm

Lapkacsavar menetlapkához: 269432

Műszaki leírás

Hozzávaló alaptest	264900 – 264908
Rendszer	QC
Teljes hossz	22 mm

Középpont eltolódás	15 mm
Lapkacsavar menetlapkához	269023 2
Lapkaméret	16 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	26 mm
Sorozat	Furatfej
Lapkaméret L-hez alkalmazható	16 mm
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	igen

Tartozék

Szorítócsavar	269432
---------------	--------