

Rendszer	DM
Teljes hossz	32 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Cserélhető fej ISO kódja	STUCR/L 16
Középpont eltolódás	27 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Váltólapka csavar	269023 3
Hozzávaló alaptest	264910 – 264922
Lapkaméret	16 mm
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Tartozék

Szorítócsavar	269433
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15