

Furatfej, balra, Rendszer / lapkaméret: QC/11**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261322 QC/11 |
| GTIN | 4251414902978 |
| Árucikk kategória | 29D |

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgés csillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: QC

Furatfej ISO kódja: SVUCR/L 11

Hozzávaló váltólapka: VC.. 1103..

Hozzávaló alaptest: 264900 – 264908

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Középpont eltolódás: 16 mm

Teljes hossz: 20 mm

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------|
| Lapkaméret | 11 mm |
| Teljes hossz | 20 mm |
| Cserélhető fej ISO kódja | SVUCR/L 11 |
| Középpont eltolódás | 16 mm |
| Hozzávaló alaptest | 264900 – 264908 |
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 1103.. |
| Rendszer | QC |
| Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$ | 26 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 |
| Sorozat | Furatfej |
| Felhasználás módja | balra |
| belső hűtés | igen |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m | 659906 500 |