

**Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: QC/11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260916 QC/11
GTIN	4251414902725
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptestekhez**.

**Felhasználás:**

Rezgéscsillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: QC

Furatfej ISO kódja: STUCR/L 11

Hozzávaló váltólapka: TC.. 1102..

Hozzávaló alaptest: 264900 – 264908

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 24 mm

Középpont eltolódás: 13 mm

Teljes hossz: 20 mm

**Műszaki leírás**

Hozzávaló alaptest	264900 – 264908
Teljes hossz	20 mm
Cserélhető fej ISO kódja	STUCR/L 11
Váltólapka csavar	269022 4
Középpont eltolódás	13 mm
Rendszer	QC
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

## Tartozék

Feszítőcsavar	269407
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500