

**Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: QC/11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260405 QC/11
GTIN	4251414902527
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez**.

**Felhasználás:**

Rezgés csillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: QC

Furatfej ISO kódja: SDQCR/L 11T3

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Hozzávaló alaptest: 264900 – 264908

Legkisebb előfúrási Ø D<sub>min</sub>: 26 mm

Középpont eltolódás: 15 mm

Teljes hossz: 22 mm

**Műszaki leírás**

Rendszer	QC
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar	269023 2
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Cserélhető fej ISO kódja	SDQCR/L 11T3
Hozzávaló alaptest	264900 – 264908
Középpont eltolódás	15 mm
Teljes hossz	22 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

## Tartozék

Szorítócsavar	269432
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15