

Furatkés szár Acél QC, 5×D, Rendszer / szár Ø: QC/20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	264900 QC/20
GTIN	4251414902251
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

Figyelem:

$D_{\min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$ forgácsoló fej középtelődés.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Teljes hossz L: 160 mm

Szerelőcsavar: 269025 2

Műszaki leírás

Szár Ø	20 mm
Rendszer	QC
Szerelőcsavar	269025 2
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Teljes hossz L	160 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264834; 264835
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm

659906 500

PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm

674242 2