

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: QC/16**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260916 QC/16
GTIN	4251414902749
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejek **rezgés csillapító alaptestekhez**.

Felhasználás:

Rezgés csillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: QC

Furatfej ISO kódja: STUCR/L 16

Hozzávaló váltólapka: TC.. 16T3..

Hozzávaló alaptest: 264900 – 264908

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 26 mm

Középpont eltolódás: 15 mm

Teljes hossz: 21 mm

Műszaki leírás

Középpont eltolódás	15 mm
Hozzávaló alaptest	264900 – 264908
Cserélhető fej ISO kódja	STUCR/L 16
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz	21 mm
Váltólapka csavar	269023 2
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Rendszer	QC
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Tartozék

Szorítócsavar	269432
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500