

**Furatkés szár Acél QC, 5×D, Rendszer / szár Ø: QC/32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264900 QC/32
GTIN	4251414902350
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

**Figyelem:**

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + L_3$  forgácsoló fej középeltolódás.

belső hűtés: igen

Rendszer: QC

Teljes hossz L: 268 mm

H alaptest középeltolódás: 6 mm

Szerelőcsavar: 269025 2

**Műszaki leírás**

H alaptest középeltolódás	6 mm
Rendszer	QC
Szár Ø	32 mm
Szerelőcsavar	269025 2
Nagynyomású összekötő tömlő	269207
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz	269208
Teljes hossz L	268 mm
Hozzávaló cserélhető fejek	264834; 264835
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

---

**Tartozék**

PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm

674242 2

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge  
befogóval Maximális nyomaték 500 cNm

659906 500