

## Furatkés alaptest rezgés csillapító, 14×D, Rendszer / szár Ø: QC/32



### Rendelési adatok

Rendelés száma	264908 QC/32
GTIN	4251414902398
Árucikk kategória	29E

### Leírás

#### Kivitel:

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

Keményfém erősítésű szár.

#### Tartalom:

Szűkítő adapter G1/4 colról G1/8 colra.

#### Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

$D_{min} = 1/2 \text{ szár } \varnothing + H + \text{forgácsoló fej középeltolódás}$

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

Rendszer: QC

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 556 mm

H alaptest középeltolódás: 6 mm

Nem befogható tartomány S: 167,6 mm

Ajánlott befogási hossz: 128 mm

Szerelőcsavar: 269025 2

### Műszaki leírás

Szár Ø	32 mm
Nem befogható tartomány S	167,6 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	556 mm
H alaptest középeltolódás	6 mm

Ajánlott befogási hossz	128 mm
Rendszer	QC
Szerelőcsavar	269025 2
Belső kiesztergálási mélység max.	14×D
Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Penge hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2 mm	674242 2